




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): STAGNATO 3.5µM (TIN PLATED 3.5µM).
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).
- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - CONTATTI STAGNATI: BRONZO FOSFOROSO. (TIN PLATED CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE).
 - CONTATTI DORATI: OTTONE. (GOLD PLATED CONTACTS: BRASS).
- 5 OBSOLETO (OBSOLETE)
- 6 SPECIFICA DI PRODOTTO : 108-20025 (PRODUCT SPECIFICATION : 108-20025)
- 7) Ø FORI RACCOMANDATO SU PCB: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. AMMESSO SOLO PER 2 POS. (RECOMMENDED PCB HOLES DIA: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. ADMITTED FOR 2 POS. ONLY)

58.5	53.34	5 280383-3	280383-2	280383-1	22
40.7	35.56	5 280382-3	280382-2	280382-1	15
33.1	27.94	280523-3	280523-2	280523-1	12
28.0	22.86	280381-3	280381-2	280381-1	10
25.4	20.32	5 280511-3	5 280511-2	280511-1	9
22.9	17.78	280380-3	280380-2	280380-1	8
17.8	12.70	280379-3	280379-2	280379-1	6
12.7	7.62	280378-3	280378-2	280378-1	4
7.7	2.54	280377-3	280377-2	280377-1	2
D	B	NUMERO (PART NUMBER) 3	NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES: UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

± 0.3

ANGOLI
(ANGLES)

± 2°

DIS. (DR.) G. CAMPBIA
12 FEB 90

CONT. (CHK)

APP. (APP.)

MATERIALI (MATERIALS)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

SCALA
(SCALE)

5:1

TE

TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER
ASS. IES, R. ANGLE, SINGLE ROW

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO.)

I A3 C-280377

REV.

R3

Foglio (SHEET)

1 DI 1

R3 REVISED PER ECO-11-005294

REVISIONI (REVISION RECORD)

RK

DIS. DATA (DR.)

05 APR 11

APP. (APP.)