

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

----- 2009

MATED WITH:
PASSEND ZU:

© COPYRIGHT 2009

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


LOC
A I

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DATE
DWN
APVD
P LTR
A4 siehe PCN EG00-0150-00
A5 siehe PCN EGA0 2559 04
A6 SEE ECR-05-007602
B ECR-09-011007


2. Kontaktsicherung
in Endraststellung
RETAINER IN LOCKED POSITION

5±0.1




2. Kontaktsicherung
in Vorraststellung
RETAINER IN PRELOCKED POSITION

6.8^{+0.1}_{-0.2}




12.2




6.4

10


5




1-968700-1



2X2.54(=5.08±0.1)




A-A




Kodierung
CODING
2:1

A




B




C



D



Z



Bemerkungen
NOTES

1

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2

Passend fuer Leitungsquerschnitt: 0.2-0.75mm²
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE: 0.2-0.75mm²

3

Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung: AMP 116-18000-201
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING: AMP 166-18000-201

4

Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
CONDITION AS DELIVERY, RETAINER IN PRE-LOCKET POSITION


5

Freimachung im Deckel: nach Wahl des Herstellers
EXTRICATED COVER: CHOICE OF MANUFACTURER

GENERAL

M. 1:1






-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-968700-1	A	Z	Stiftgehaeuse PIN HOUSING	wasserblau WATER BLUE	K	-	9-1718346-1	Passend zu: Buchsengeh. SUITABLE FOR: SOCKET HSG.	-
4-968700-1	A	D		bordeauxviolett CLARET VIOLET			4-1718346-1		
3-968700-1	A	C		blau/BLOCK			3-1718346-1		
2-968700-1	A	B		natur/NATURAL			2-1718346-1		
1-968700-1	A	A		schwarz/BLACK			1-1718346-1		
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLAECHE SURFACE	ART KIND	GRAMM			
				FARBE/COLOR				TE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSE INH EINHEITEN:
(MM)



MATERIAL

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± - n. ISO 8015
1 PLC ± - n. ISO 2768-HK-E
2 PLC ± - n. DIN 16091-140
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES/WINKEL ± 2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

DWN
E. PFAFF 100CT1996

CHK
J. KILZER 100CT1996

APVD -

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18590-1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics

Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

NAME
MQS-PIN HOUSING, 3POS
MQS-Stiftgehaeuse, 3pol.
-

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
968700

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
5:1

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
B

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING