




产品特点

- ▶宽压输入 85~265VAC, 100~370VDC, 47~400Hz
- ▶内部集成一阶 EMC 滤波器, 高可靠性, 低纹波噪声
- ▶需求电力四级认证请联系我司索取外围推荐电路
- ▶高稳压输出精度±1%, 满载使用功率 40W,
- ▶国际标准尺寸 62*45*22, 多厂家兼容
- ▶低空载功耗≤0. 2W, 满载效率范围 86%~89%
- ▶满足单路/双路/双路隔离输出, 隔离耐压≥2500VAC
- ▶输出过流保护, 输出短路保护自恢复
- ▶工作温度: -40℃~+85℃
- ▶通过 CE 认证, 需求无铅标准下单时需注明
- ▶支持 100%国产
- ▶质保三年

应用范围

- ▶TA40H 系列电源是一款缩小体积 62*45*22mm 交直流两用电源模块, 与 TLH40_R2H 系列完全兼容, 输入范围 85~265VAC, 100~370VDC, 满载输出可满足 40W, 支持 100%国产, 质保三年; 低空载功耗≤0. 2W, 效率范围 86%~89%;满足单路/双路/双路隔离输出, 隔离耐压≥2500VAC; 工作温度-40℃~+85℃; 输入欠压保护, 过流保护, 输出短路保护自恢复。
- ▶该系列广泛应用于电力、新能源、仪器仪表、物联网、工控控制、办公及民用等行业中。
- ▶当应用有较高电磁兼容要求时, 须参考本系列产品的 EMC 外围应用电路。
- ▶需求电力四级认证请联系我司索取外围推荐电路

输入特性

项目	说明
输入电压范围	85~265VAC, 短时间可抗 280VAC 电压冲击
输入频率范围	47~400Hz
推荐保险管	2A 慢熔保险管
待机功耗	≤0. 2W

输出特性

项目	说明
输出电压精度	$V_{o1} \approx \pm 1\%$
	$V_{o2} \leq \pm 5\%$
线性调整率	$\leq 0. 5\%$
负载调整率	$\leq 1\%$
温度系数	$\leq 0. 02\%/^{\circ}\text{C}$
短路保护	长期短路保护, 自恢复
过流保护	$\geq 120\%$


一般特性

项目	说明
隔离电压	$\geq 2500\text{VAC}$
绝缘电阻	$500\text{VDC}, \geq 100\text{M}\Omega$
开关频率	典型 65KHz
工作温度范围	$-40\sim 85^{\circ}\text{C}$
存储温度范围	$-40\sim 105^{\circ}\text{C}$
存储湿度	$\leq 95\%\text{RH}$
焊接温度	手工焊接 $350\sim 400^{\circ}\text{C}$, 时间 $\leq 5\text{S}$
	波峰焊接 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$, 时间 $5\sim 10\text{S}$
冷却方式	自然冷却
平均无故障工作时间	200000h
隔离电容	1000pF
外壳材质	塑壳或金属壳, 按订单注释

EMC 特性

EMI	传导骚扰	EN55011 (CISPR11) / EN55032 (CISPR32, CLASS B)
	辐射骚扰	EN55011 (CISPR11) / EN55032 (CISPR32, CLASS B)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11

产品原理图



典型应用图




图 1 一般应用推荐电路





图 2 EMC 解决方案推荐电路

外部电路元器件的典型值


产品型号\ 元件	FUSE	MOV1	CX	LDM	LCM	CY1, CY2	C1	C2	TVS
TAS40-5-WH	T2A/250V	MOV 为压电阻, 推荐值为 14D471K 20D471K (电力)	CX 为安规电容, 104K/275V	LDM 为差模电感, 推荐值为 47UH	LCM 为共模电感, 推荐值为 10~30mH, 推荐使用 UF9.8 共模电感	Y1:102M/400VAC P=10	105K/50V (瓷片电容)	470uF/16V	P6KE7.0A
TAS40-12-WH								220uF/25V	P6KE15A
TAS40-15-WH								220uF/25V	P6KE18A
TAS40-24-WH								100uF/35V	P6KE27A

备注：如需通过电力四级 EMC 测试，外围元器件参数需调整，具体参数联系销售部门。

降额曲线图



结构图及引脚定义



备注：L 和 N 没有接线顺序要求，NP 为无管脚，NC 为空管脚，FG 管脚内部无连接。

型号/引脚号	1	2	3	4	5	6	7	8
TASXX-XX-WH 单路输出	L	N	FG	Vo-	NP	NP	NP	Vo+
TADXX-XX-WH 双路共地	L	N	FG	Vo2-	NP	COM	NP	Vo1+

包装信息：一盒 12 只，一箱 15 盒共 180 只。
重量信息：约 95g/只，毛重一盒约 1.2Kg，毛重一箱约 18Kg。
需求无铅标准产品需下单时注明。