

IM06DGR

✓ 有效

Axicom | Axicom IM


TE 内部编号 1-1462039-8

RF Relay, DC, Monostable, Polarized, 2 Form C DPDT-CO, 5 A
Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, 250 VAC Contact Voltage,
Axicom IM

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子



继电器和接触器类型: **射频继电器**

线圈励磁系统: **单稳态，极化**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 5 A

[所有 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	射频继电器
-----------	-------

结构特性

端子特性	分叉/双触点, 鸥翼
继电器选项	射频等级
端子极数	2
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
端子极限关合电流	5 A
端子极限短时电流	5 A
端子极限连续电流	5 A
端子开关电压（最大值）	220 VDC



端子开关负载（最小值）	.1mA @ .0001V
电压驻波比（高频参数）	1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz
相邻端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
绝缘初始电阻	1000000 MΩ
端子极限断开电流	5 A
线圈电阻	1029 Ω
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	220 VDC
线圈功率额定值（直流）	.14 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms

信号特征

隔离（高频参数）	-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

主体特性

产品重量	.75 g[.026 oz]
外壳类型	密封式

接触件特性

端子材料	AgNi+Au
端子电镀材料	金

端接特性

干线端接和连接类型	PCB SMT
线圈端接和连接类型	PCB SMT

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

产品宽度	6 mm[.236 in]
产品长度	10 mm[.393 in]
产品高度	5.65 mm[.222 in]

使用环境

环境保护类别	RTV
工组温度范围	-40 – 85 °C



环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
-----------	---------------

操作/应用

性能类型	大电流
焊接工艺	回流焊接
线圈励磁系统	单稳态，极化
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

环境温度类	70 – 85 °C
线圈功率额定值类	.05 – .3 W
端子电流类	0 – 5 A
高度类（机械）	0 – 6 mm
长度类（机械）	0 – 10 mm
宽度类（机械）	0 – 6 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AX41-IM11B
标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子

该系列中的其他产品 | Axicom IM




RJ45 连接器(2)



机电继电器(146)

客户还购买了



TE 产品编号1-5745968-5
25 PLUG SP/FMS SCRLK




TE 产品编号147444-1
SOCKET, MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号9-1437514-0
8134-HC-5P3LF=PB FREE HOLTITE




TE 产品编号1624000-3
SC30-10-2525-10 10UH AMMO 1000



TE 产品编号5-1462039-6
IM06PGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号6-2176529-1
3504G 3A 215R 1% 1K RL



TE 产品编号2317659-7
AV25 SPL 3A MOVING RING POWER R&B 12V FL



TE 产品编号BAT-HLD-001-TR
Battery Holder 2032 2025 SMT T&R Pack



文档

产品图纸

IM06DGR=IM RELAY 140mW 12V

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1462039-8_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1462039-8_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1462039-8_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Axicom Signal and High Frequency Relays (RF Switches) APPLICATION NOTE #2

英文版本

IM_Datasheet

英文版本



产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本