


胜牌电线规格书

WIRE SPECIFICATION

规格型号 SPEC NO.	铁氟龙对绞线	参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
额定温度 RATED TEMPERATURE	200℃	额定电压 RATED VOLTAGE	/
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	/	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	RoHS

结构项目 CONSTRUCTION ITEM			
导体 CONDUCTOR	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/ mm	19/0.15±0.008TS
	导体材质 MATERIAL		镀锡铜丝
	截面积 SECTIONAL AREA	mm ²	0.34
	绞合外径 STRANDED DIAMETER	mm	0.75
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL		FEP
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	0.2
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	0.16
	颜色 COLOR		黑/红， 绿/白
	绝缘外径 INSULATION DIAMETER	mm	1.24±0.05
绞合 ASSEMBLY	填充 FILLER		/
	包带 TAPE		AL
	屏蔽 SHIELD		19/0.15TS
外被 JACKET	材质 MATERIAL		FEP
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	0.3
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	0.25
	颜色 COLOR		依需求
	线材外径 OVERALL DIAMETER	mm	5.2±0.20
印字内容 PRINTING CONTENT		/	
结构简图 STRUCTURE DIAGRAM			
 地线 导体 绝缘 包带 外被			