



Für diese Interlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/Single contacts: 5 A
14-polig / 14-pos.: 2.5 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11MC7-P14MCCO-39..	min. 2.7	max. 3.9	S11MC7-P14MCCO-..20	rot / red
S11MC7-P14MCCO-52..	min. 4.0	max. 5.2	S11MC7-P14MCCO-..40	gelb / yellow
S11MC7-P14MCCO-65..	min. 5.3	max. 6.5	S11MC7-P14MCCO-..50	grün / green
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
				2002		Tag		Name		Benennung:		Maßstab:	
				Bearb.		24.05.		Braun F.		Stecker cpl.		5:1	
				Gepr.									
				Norm.									
				 otto dunkel gmbh		Zeichnungs-Nr.:		S11MC7-P14MCCO-....		Vervielf. Paus			
Änd-zust.		Änd.-Mitt		Datum		Name		Ersatz für:		Nr.			