



备注:

1. 电气性能:

- A. 额定电流: 1.5A MIN 250V AC.
- B. 接触电阻: 50 mΩ .MAX
- C. 绝缘电阻: 1000 MΩ MINI 300V/AC
- D. 电介质耐电压: 500V AC 1M



2. 环境性能

- A. 操作温度 -40℃ TO 85℃

3. 机械特性

- A. USB插拔测试: 每小时200个周期, 插拔1500周期, 功能无损伤.
- B. USB插拔力测试: 对插测试5次后, 插入力 ≤ 35N, 拔出力 ≥ 10N. 插拔测试1500次后拔出力 ≥ 8N.
- C. 盐雾24H, 盐雾收集量 1.5mL, 温度 35°, 湿度 47%.
- D. 接触PIN针与胶芯保持力 ≥ 0.8kg.

- 4. 耐高温: 波峰焊 (峰值 220° ± 5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内
- 5. 产品焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
- 6. 要求符合USB 2.0协会标准.
- 7. 有“*”标示的为重点检验.



MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
ΔX					ANGLAR ±5°
ΔX					L ≤ 4 ±0.2
ΔX					4 < L ≤ 16 ±0.3
					16 < L ≤ 63 ±0.4
					L > 63 ±0.5

XKLB

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN		VIEW:	PART NO.: U221-041N-1WZ57-F1
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	
		WEIGHT	SHEET
			1/1
		REVISIC	A0

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED