




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei KabelØ < 4mm
washer only at cableØ < 4mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø 0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

S40F1C-P07MCCO-..AS	rot / red	>1.0 - 1.5	S40F1C-P07MCCO-15.S
S40F1C-P07MCCO-..BS	weiß / white	>1.5 - 2.0	S40F1C-P07MCCO-20.S
S40F1C-P07MCCO-..CS	gelb / yellow	>2.0 - 2.5	S40F1C-P07MCCO-25.S
S40F1C-P07MCCO-..DS	grün / green	>2.5 - 3.0	S40F1C-P07MCCO-30.S
S40F1C-P07MCCO-..ES	blau / blue	>3.0 - 3.5	S40F1C-P07MCCO-35.S
S40F1C-P07MCCO-..FS	grau / grey	>3.5 - 4.0	S40F1C-P07MCCO-40.S
S40F1C-P07MCCO-..GS	schwarz / black	>4.0 - 4.5	S40F1C-P07MCCO-45.S
		>4.5 - 5.0	S40F1C-P07MCCO-50.S
Artikel Nr. part number	Farbe colour	KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00043220	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung:			Maßstab:
				Bearb.	11.08.	D.Stein	Stecker cpl.			4:1
				Gepr.						
				Norm.						
						Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
				otto dunkel gmbh		S40F1C-P07MCCO-...S				
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:			Nr.			