




技术要求

▲▲表面处理

1. 端子: 磷铜 底层镀镍不小于1.27 μm,
接触区表面镀金不小于0.05 μm, 中间层镀钯镍不小于0.635 μm,
镀锡区域镀锡不小于2.5 μm.
屏蔽罩: 铜合金, 底层镀镍不小于1 μm.
接触区表面镀金不小于0.05 μm, 中间层镀钯镍不小于0.635 μm,
焊接区域镀锡不小于2.5 μm.

2. 塑件材料: 耐高温材料 UL94V-0

▲电气性能

1. 接触电阻 ≤20mΩ (max)
2. 额定电流: 1.0A
3. 额定电压: 500V AC
4. 绝缘电阻: 10⁴MΩ (min)
5. 耐电压: 750V/AC

▲工作温度及湿度: -55° C--125° C/5--85%R.H

▲存储温度及湿度: -40° C--70° C/5--85%R.H

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1721-001-47-0	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		1		
工程图号	CS-YLS	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2020/04/15	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					3		