


三 角 法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1977 by AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING



55.45675mm (414)
6.98mm (274)
162mm (637)
165mm (649)

1.65R

- 注:
- △ ポストの長さ3mmのラベリング線が本図に示す通り
 - △ 1-9ピンはニッケルメッキが施された銅合金で、残部は銅合金
 - △ 1-9ピンはニッケルメッキが施された銅合金で、残部は銅合金
 - △ 1-9ピンはニッケルメッキが施された銅合金で、残部は銅合金
 - △ 1-9ピンはニッケルメッキが施された銅合金で、残部は銅合金
 - △ 1-9ピンはニッケルメッキが施された銅合金で、残部は銅合金

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK
D1	PIN OBSOLETE ECR-07-002693	Y.Y. D.M. 2FEB 2007		
D	-3, ACTIVE 5-DIGIT	1977		
C	INACTIVE-3 (P-100)	1977		
B	ADDED-3 (P-100)	1977		
A	REVISED (P-100)	1977		
D	RELEASED (P-100)	1977		
LTR	REVISION RECORD	OR: CHK DATE		

34	+	2	0.8° ポスティブピンコネクタ*16	△ 外: 銅合金 171804-3
1	+	2	0.8° ポスティブピンコネクタ*16	△ 外: 銅合金 171804-1
1	+	1	34ピン M-100	7-1-1 黒色 200838-2
3	+	1	角 形	材料 銅合金
OBSOLETE				
MATERIAL		TOLERANCE		tyco Electronics
表参照		EXCEPT ±0.15		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan
表参照		AS NOTED		
FINISH		DR		0.8° ポスティブピンコネクタ アセンブリ
		CHK		M-100 34ピン
		DE		SIZE A3
		APP		REV D1
				SHEET 1

AMP J 030-2 REV. 12/74

(CUSTOMER DRAWING)