



注;

- △ 1. ポストは3個、ラッピング線が出来る様になっている。
- △ 2. 771: ニュールンベルグ部分金かき(括弧部) 残金全ラッシ
材質: 鋼
- △ 3. 1. 771 ポストの中に線はポスト裏位置を中心とする 1.3 中 1.0 以内に入る。
- 4. ラッピング通信用電線 AWG #24 最大。
- 5. 771 にはマーキングは大型巻は採用 771 の型番で有る。
- 6. 通信用型番 108-5074
- △ 7. 回路番号 1. 3. 79. 80. 82 のギザギザ-K 4 の 771 外巻巻なし (1-171841-1)
- △ 8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE									
24	70	75	75	2	0.8°ポストドビンコンタクト #16	△	外: 黄銅ニロハ合金	171804-3					
1	1	1	1	②	0.8°ポストドビンコンタクト #16	△	外: 黄銅 銅他合金	171804-1					
2	1	1	3	1	75極 M 7007		70-1 黒色	201311-1					
				角 標				材料 80-1K				番号 (NUMBER)	
表参照				一般公差		tyco		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
				TOLERANCE ±0.15 EXCEPT ± AS NOTED		Electronics							
仕上 (FINISH)				DR. 2. Yumasa 6/24/77		0.8°ポストドビンコンタクト アッセンブリ M-39-7 75極							
				CR. 1. Torimoto 5/24/77									
表参照				DE 1. Chino 7/2/77		SIZE A3		LOC J		#号 (NO.) C-171841			
				APP. 1. Sato 1/1/77		REV. 1-1		E2		SHEET			