




Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Cu / Ni / Sn
Threaded Insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Tin over Ni
Fixing-Plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Installation specification/

Montagedaten:





Maximum torque Value for thread/ Max. empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	6 in.LB/ 67 Ncm
PCB-Hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ siehe Seite 2

b

Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
163A15519X	3	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
163B15519X	2	20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
163C15519X	1	30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

				dim. in mm	D-SUB DUAL PORT 19.05mm 9pos. Male / 9pos. Male with threaded insert, metal bracket and fixing plate			
		drawn/ gez.	Date/Datum	Name	D-SUB DUAL PORT 19.05mm 9pol. Stift / 9pol. Stift mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und Zentrierplatte			
		appd./ gepr.	09.10.06	Lehmenkühler				
			10.10.06	Mickenbecker				
Index: b Ä6355 06.10.16 JL	scale/maßstab: 2:1				dwg no / Z.-nr.:	16K1A1910	DIN- A3	
Status: InBearbeitung								
RoHS & REACH compliant/ konform								1 / 2

PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



		 dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 19.05mm 9pos. Male / 9pos. Male with threaded insert, metal bracket and fixing plate			
		drawn/ gez.	Date/Datum 09.10.06	Name Lehmenkühler	D-SUB DUAL PORT 19.05mm 9pol. Stift / 9pol. Stift mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und Zentrierplatte		
		appd./ gepr.	10.10.06	Mickenbecker			
Index: b Ä6355 06.10.16 JL	Scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:	16K1A1910	DIN- A3	
Status: InBearbeitung							
RoHS & REACH compliant/ konform							

CONEC