

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

常规1571系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPD-2020022504

制定日期:
DATE 2020-02-25

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		常规1571系列					
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃		额定电压 RATED VOLTAGE		30V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		NOUL	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
32	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.15	0.6±0.05	400	5	2000
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.20	0.8±0.08	400	5	2000
28	7/0.12TS	0.36 (Ref)	0.25	0.9±0.1	280	5	2000
26	7/0.12TS	0.36 (Ref)	0.25	1.0±0.1	280	5	2000
	7/0.14TS	0.42 (Ref)	0.25	1.0±0.1	200	5	2000
24	11/0.12TS	0.46 (Ref)	0.25	1.1±0.1	175	5	2000
	11/0.14TS	0.54 (Ref)	0.25	1.1±0.1	125	5	2000
22	17/0.12TS	0.57 (Ref)	0.30	1.3±0.1	115	5	2000
	17/0.14TS	0.67 (Ref)	0.30	1.3±0.1	80	5	2000
20	21/0.14TS	0.74 (Ref)	0.30	1.5±0.1	65	5	2000
	21/0.16TS	0.85 (Ref)	0.30	1.5±0.1	50	5	2000
18	34/0.14TS	0.94 (Ref)	0.30	1.8±0.1	40	5	2000
	34/0.16TS	1.08 (Ref)	0.30	1.8±0.1	30	5	2000
16	26/0.25TS	1.47 (Ref)	0.30	2.1±0.1	16	5	2000
CONDUCTOR 导体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)			
INSULATION 绝缘		MATERIAL	材质	PVC (RoHS)			
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)					
MARKING 印字		ESHENG PAI STYLE249743SP 1571 **AWG 80℃ 30V VW-1 I A **AWG 80℃ 30V FT1 TRIUMPHCABLE					