






Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:

Ø 0.5 mm

Anschluß/Termination:

0.08mm²

Löt/Solder

AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage:

750 V AC

Strombelastung/Current Load:

5 A

Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
				Tolerierung nach DIN ISO 8015		hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		00037153		
				2007	Tag	Name	Benennung:				Maßstab:	
				Bearb.	05.12.	D.Stein	Geräteteil cpl.				10:1	
				Gepr.								
				Norm.								
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause	
							G1CLOC-P02LCCO-0000				Nr.	
							Ersatz für:					
				a	-----	03.02.14	Lengmüller					
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name									