


SJ105462

(図面番号)(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



特別管理品目
T U V

DESIGNATION

命名法

J L04V-6A14S-7SE-R

SERIES
シリーズ名
PLUG (STRAIGHT)
プラグ (ストレート)
CLASS
嵌合時嵌合部防水構造

SUFFIX
特殊記号
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続記号有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名
SHELL SIZE
シェルサイズ

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。

又、保護回路接続 (C端子) は ⊕ で表わす。


2. 図示の位置にインサート名【14S-7S】を表示する。

3. 図示の位置に社名及び製造ロットNo. を表示する。

※※※

製造月 (1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年 ('05, '06, '07, ...)



SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 3X#16
RATED VOLTAGE : 250VAC (汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 150VAC (汚染度: 3/過電圧範疇: III)
RATED CURRENT : 13A MAX. / ONE CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : 1.25mm² MAX.

仕様

コンタクト: #16コンタクト 3本
定格電圧 : 250VAC (汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 150VAC (汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流 : 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (500VDCにて)
適用電線 : 1.25mm²以下

10	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BROWN
8	BARREL	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	SCREW	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BROWN
3	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: C
2	CONTACT (POWER)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: A, B
1	SLEEVE	2	SYNTHETIC RESIN	NONE	CONTACT NO.: A, B

仕様書 (SPECIFICATION) JAGS-5080	第1版 (ORIGINAL DATE) 14.Dec.2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製図 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	名称 (TITLE) JL04V-6A14S-7SE-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105462
・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±	・ X° ± ・ XX° ±	N.SASANO T. OKAHURA A. Onogawa		版数 (REV.) 1