



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt. noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachdruckrecht und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.




All Rights reserved. including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric


Nur Einsatz dargestellt !
View only insert




empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



S30F1C - ---



S30F2C - ---



S30F3C - ---

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.2 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7.5 A

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Stecker cpl. plug cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00138224		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	13.04.2018	rtrager	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	13.04.2018	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	23.04.2018	rtrager	Ursprung/origin.:	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name		

S30F_C-P03MJG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S30F_C-P03MJG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S30F_C-P03MJG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S30F_C-P03MJG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S30F_C-P03MJG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S30F_C-P03MJG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S30F_C-P03MJG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ