








PROJEKT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
P	LTR							
	A	NEW DRAWING				01SEP2017	JB	TS
	A1	ECR-18-013662				28AUG2018	Sche	TS
	A2	ECR-19-007714				15MAY2019	MS	TS

- Bemerkungen
NOTES
- 1

Hierzu gehoert Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES		
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS		
max. ISOØ	1.3		
entspricht ACCORDING	max. DGB (mm²)	FLR FLU	0.35 0.35
Zeichnung	TE	1703930	
- 2

zugehoerige Ausfuehrungsvorschrift (AV/Kragen) TE: 208-18060
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING
- 3

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
- 4

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 5

Formteilungsgrad zulaessig
PART LINE PERMITTED

MAX. 0.3
- 6

Formteilungsversatz zulaessig
SPLIT LINE PERMITTED

MAX. 0.3
- 7

Verpackung: Schuetztgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
- 8

Zulaessiger Regeneratanteil
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE

MAX. 25%
- 9

Anlieferungszustand:
2. Kontaktsicherung und CPA in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet,
bitte in Vorraststellung rasten, gemass Verarbeitungsspezifikation
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE AND CPA IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENLOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPECIFICATION
- 10

Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL
- 11



Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED
- 12

Geringfuegige Unterschiede der RAL-Farbe innerhalb der Grundfarbe und lokale Farb-
unterschiede (Farbeinschluesse) zulaessig, insofern sie die Funktion nicht beeintraechtigen
SLIGHT DIFFERENCES IN RAL-COLOR WITHIN THE BASE-COLOR AND LOCAL COLOR DIFFERENCES (COLOR
INCLUSIONS) OF THE PART ARE PERMITTED IF THEY DO NOT HAVE A NEGATIVE EFFECT ON THE FUNCTION

-1 Kod. A 6pol. wie gezeichnet
COD. A 6POS. AS SHOWN

Series	8	2333108-2	A	B	natur/NATURAL	1.3	
		2333108-1	A	A	schwarz/BLACK		
	6	2309873-3	A	C	blau/BLUE	1.1	
		2309873-2	A	B	natur/NATURAL		
	5	2309873-1	A	A	schwarz/BLACK	1	
		2333105-2	A	B	natur/NATURAL		
	4	2333105-1	A	A	schwarz/BLACK	0.9	
		2333104-2	A	B	natur/NATURAL		
	3	2333104-1	A	A	schwarz/BLACK	0.8	
		2333103-3	A	C	blau/BLUE		
	2	2333103-2	A	B	natur/NATURAL	0.7	
		2333103-1	A	A	schwarz/BLACK		
Pilot	8	8-2333108-1	A	A	schwarz/BLACK	1.3	
		8-2309873-2	A	B	natur/NATURAL		
	6	8-2309873-1	A	A	schwarz/BLACK	1.1	
		8-2333104-1	A	A	schwarz/BLACK		
	4	8-2333103-3	A	C	blau/BLUE	0.9	
		8-2333103-2	A	B	natur/NATURAL		
	3	8-2333103-1	A	A	schwarz/BLACK	0.8	
		8-2333102-1	A	A	schwarz/BLACK		
Version	Pol. POS.	TE Bestell-Nr. ORDER NO.	REV.	Kod. COD.	Farbe COLOR	Gewicht (g) WEIGHT (g)	passend zu Stiftwanne SUITABLE TO PIN HEADER

CPA und 2. Kontaktsicherung in Endraststellung
CPA AND RETAINER IN END-LOCK POSITION



Size ISO 14405

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(mm)



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLE TOLERANZEN

0 PLC	±	
1 PLC	±	DIN
2 PLC	±	16742-TG6
3 PLC	±	
4 PLC	±	

ANGLES/WINKEL: ±12°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94288-0

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-94491

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

2-9 pol. NanoMQS, Buchseng. mit CPA
2-9 POS. NanoMQS, REC. HSG. WITH CPA

SIZE

A1

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.

©=2333129

RESTRICTED TO
NUR FÜR

REV. A2

TE Connectivity

SCALE
MASSSTAB

5:1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

2

4805 (3/13)


D

C


B

A


2 pol./POS




4 pol./POS




7 pol./POS




9 pol./POS




3 pol./POS



5 pol./POS



8 pol./POS



D

C

B

A

PROJEKT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
P	LTR							
-	-	SEE SHEET 1				-	-	-

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		Size ISO 14405 TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN J. Benichou 01SEP2017 CHK T. Sieler 01SEP2017 APVD -		NAME	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94288-0		2-9 pol. NanoMQS, Buchseng. mit CPA	
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94491		2-9 POS. NanoMQS, REC. HSG. WITH CPA	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		SIZE	
0 PLC ±		0 PLC ±		A 1	
1 PLC ±		1 PLC ±		CAGE CODE	
2 PLC ±		2 PLC ±		DRAWING NO.	
3 PLC ±		3 PLC ±		©=2333129	
4 PLC ±		4 PLC ±		RESTRICTED TO	
ANGLES/WINKEL ±2°		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		NUR FÜR	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		REV	
-		-		A2	
-		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE MASSSTAB		SHEET BLATT	
		5:1		2 OF VON 2	