




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU grau
PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: gal. Au

Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV dc (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.75 A
10-polig / 10-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

					Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rahteil:		Rohgew.: CAD-Nr.: 00021396		PE-Modell-Nr.: 00019533 Bl.:	
					2002	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle				Maßstab: 3:1
					Bearb.	01.10.	Braun F.					
					Gepr.							
					Norm.							
					 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: G11MA7-P10LCC0-00.0				Vervielf. Pause Nr.
								Ersatz für:				