


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




K21LOC - ---


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1



K21LAC - ---





K21LCC - ---



K21LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Knickschutzuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Loet/solder	Ø0.5 mm 0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	4 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 50		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K21L_C-P16LCC0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
K21L_C-P16LCC0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
K21L_C-P16LCC0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
K21L_C-P16LCC0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
K21L_C-P16LCC0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
K21L_C-P16LCC0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
K21L_C-P16LCC0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147382		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	05.09.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	05.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	07.09.2018	srueckerl	K21L_C-P16LCC0-__OS	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	