




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:		Anschluß/Termination:	0.15mm²
		Löt/Solder	AWG 26
Kontakte/Contacts:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Isolierkörper/Insulation Body:		Strombelastung/Current Load:	
		Einzelkontakte/single contacts	7 A
Oberflächen/Surfaces:		8-polig / 8-pos.:	3.85 A
Gehäuse/Housing		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
Kontakte/Contacts:			
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

G11M07-P08LFDO-0020	rot / red
G11M07-P08LFDO-0030	weiß / white
G11M07-P08LFDO-0040	gelb / yellow
G11M07-P08LFDO-0050	grün / green
G11M07-P08LFDO-0060	blau / blue
G11M07-P08LFDO-0070	grau / grey
G11M07-P08LFDO-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohgewicht:		PE-Modell-Nr.:	
2002 Tag Name				CAD-Nr.:		Bl.:	
Bearb. 08.11. Braun F.				00021676		Maßstab:	
Gepr.				Benennung:		3:1	
Norm.				Geräteteil Receptacle		Vervielf. Pause	
And-zust.				Zeichnungs Nr.:		Nr.	
Aend.-Mitt. Datum Name				G11M07-P08LFDO-00.0			
				Ersatz für:			

