



1 2 3 4 5 6 7 8




K11LOC - ---


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




A Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)



K11LAC - ---




K11LCC - ---




K11LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

A 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

A 4 A

A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K11L_C-P16LCC0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
K11L_C-P16LCC0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
K11L_C-P16LCC0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
K11L_C-P16LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K11L_C-P16LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K11L_C-P16LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K11L_C-P16LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00039517		Maßstab: scale: 4:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 12.08.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 03.04.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: K11L_C-P16LCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 04.04.2019 rtrager		Ursprung/origin.: K11LOC-P16LCC0-..00			
ODU-MUEHLDOERF Datum/date		Name/name			