



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:


Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

KontaktØ / ContactØ: Ø 1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.50mm²
Löt/Solder: AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage: 1.90 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 14 A
Einzelkontakte/single contacts: 14 A
2 polig / 2 position: 14 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition



K21M07-P02LPH0-397S	min. 2.7	max. 3.9
K21M07-P02LPH0-527S	min. 4.0	max. 5.2
K21M07-P02LPH0-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							00034449		
						CAD-Nr.:		Bl.:	
						00039409			
				2008	Tag	Name		Benennung:	Maßstab:
				Bearb.	31.07.	D.Stein			
				Gepr.					
				Norm.					
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
							K21M07-P02LPH0-..7S		
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:		Nr.