

Innere Darstellung (2 : 1)

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 3pol 4pol
IEC 61076-2-104 60 V 30 V

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C
IEC 61076-2-104 mit 0,5mm²

Isolationswiderstand: >= 100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten
IEC 60529 Zustand

Umgebungstemperatur: -30°C ... +85°C
IEC 60664-1

Steckzyklen: >= 100
IEC 60512-9a

Anschlussquerschnitt: max. 0,5mm² / AWG 20







Werkstoffe:

Kontakt: CuZn
Kontaktoberfläche: Au über Ni im Steckbereich
Kontaktträger: PA6, UL 94
Kabdichtung: NBR
O-Ring: Silikon / NBR
Überwurfmutter: CuZn, Ni
Gehäuse: PA6 GF, UL 94

Montagedaten für Verschraubung mit Gegenstecker:

empfohlenes
Drehmoment: 0,4 Nm

Conec
Montagewerkzeug: Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW13:
36-000220



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
42-00010	SAL - 8 - RKC3-S	3	4 - 5,5mm
42-00012	SAL - 8 - RKC4-S	4	4 - 5,5mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 06.12.11 K.H. Ä4175 Schriftgröße angepaßt; Maß für Anschluß geändert;Montagedaten angepaßt	
	Kabeltoleranz:	
	Allgemeintoleranz:	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten	

dim. in mm	Datum	Name
gez.	26.07.11	Strakerjahn
gepr.	16.09.11	Hüther



Benennung: Kupplung M8x1, konfektionierbar, axial, Schraubanschluss	
Zeichnungsnr.: 42K1A316	
Artikelnr.: Siehe Tabelle	