





Technische Daten:

Bemessungsspannung: 4pol 5pol
IEC 61076-2-101 250 V 60 V

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +85°C
IEC 60664-1

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PA6.6, UL 94

Dichtung: FPM

Flanschgehäuse: CuZn, Ni



Schirmblech: CuSn6

-oberfläche: Sn gal.


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,8-1 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200
Montagewerkzeug: Steckinsatz SW 15: 36-000320



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Bemerkung:
43-01208	SAL - 12 - FSW4	4	
43-01209	SAL - 12S - FSW4	4	mit Schirmblech
43-01210	SAL - 12 - FSW5.1	5	
43-01211	SAL - 12S - FSW5.1	5	mit Schirmblech

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 25.03.11 fro A3914 Montagedaten hinzu	 dim. in mm		Benennung: Flanschstecker M12x1 gewinkelt, Frontmontage, Printkontakt	
		Datum	Name		
		gez.	17.10.07	Fromm	Zeichnungsnr.: 43K1A525
		gepr.	26.10.07	W.Schmidt	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: