




早期文明圖
(PANEL CUT MENTION)

- 5 3.45A 自解錄 — 附錄 #24 款
(CABLE FOR WRAPPING : ADIG #14 MAX)

OBSOLETE	OBSOLETE	(POST-PIN CONT.)				(POST-NO-PL AD-FLASH)			
36	4	171804-3	0.8	ボルト・ピンコ=921	↑	↑	ボルト=ニッパ下地	4	
4	36	171804-1	0.8	ボルト・ピンコ=921	↑	↑	ボルト= (CON-PL) PIN-PL (MOUNT)	3	
4	36	171804-2	0.8	ボルト・ピンコ=921	↑	↑	ボルト= (CON-PL) PIN-PL (MOUNT)	2	
1	1	205076-3	36	極 7077 (5.08ピッチ)	↑	↑	ボルト= (CON-PL) PIN-PL (MOUNT)	1	
3	2	型番 (P/N)	名 部 (NAME)		材料 及び 仕上 (MATERIAL TYPE AND FINISH)				
SEE MATERIALS (SEE TABLE) 表 参 照			TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ± 0.15		tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan				
SEE FINISH (SEE TABLE) 表 参 照			GR X 1/16 1/8 3/16 1/4 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100		SEE INADE (TYPE H 36 PIN CONNECTOR) 11-31-2 36 極 コネクター 0.8 ボルト・ピンコ=921 アッペ=ブリ A3 1 C-171744				
			DE No Name 7/8 1/2		1-1 F1				
			1/16 1/8 3/16 1/4 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100		1-1 F1				

(CUSTOMER DRAWING)