








Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication

M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts 10 A
4-polig / 4-pos.: 10 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

G51MA7-P04LJG0-0020	rot / red
G51MA7-P04LJG0-0040	gelb / yellow
G51MA7-P04LJG0-0050	grün / green
G51MA7-P04LJG0-0060	blau / blue
G51MA7-P04LJG0-0070	grau / grey
G51MA7-P04LJG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00021804		
								CAD-Nr.: 00024143		Bl.:	
				2003	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle				Maßstab:
				Bearb.	14.08.	Braun F.					3:1
				Gepr.							
				Norm.							
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs-Nr.: G51MA7-P04LJG0-00.0				Vervielf. Paus.
							Ersatz für:				Nr.
Änd- zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name								