



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kuerungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt
view only insert



Ø11.5

Markierungspunkt
red dot

10

20

30

40

50*)

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

60


SW 10

SW 10

27.5

ca. 43


Ø10.9




S11L0_--_--

Ⓐ Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)


2:1



S11LA_--_--




S11LC_--_--




S11LF_--_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

Ⓐ 1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:

Ⓐ 4 A

Einzelkontakte/single contacts:

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S11L_C-P10MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated
S11L_S-P10MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S11L__-P10MCC0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P10MCC0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P10MCC0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P10MCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P10MCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P10MCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P10MCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		Benennung/description: Stecker cpl.	Werkstoff: material: see BOM
Status/state:		Erstellt/prepared	05.11.2008	CAD-Nr.: design-ID:	Maßstab: scale: 4:1
Geaendert/revised	25.04.2019	Freigabe/released		Teile-ID: part-ID:	Format: size: A3
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		Oxaion-Nr.: S11L__-P10MCC0-__00	Einheit: dim.: mm
				Ursprung/origin.: S11LOC-P10MCC0-..00	Bl.: sheet: 1