



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1




G91MA_--




G91MC_--




G91ME_--



G91MH_--



G91MJ_--



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
/see table
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts:

gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.60 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
6 polig / 6 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

7.5 A
5.6 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern

1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking

G91M_2-P05LJG0-0000	PSU rot / red
G91M_3-P05LJG0-0000	PSU weiß / white
G91M_4-P05LJG0-0000	PSU gelb / yellow
G91M_5-P05LJG0-0000	PSU gruen / green
G91M_6-P05LJG0-0000	PSU blau / blue
G91M_7-P05LJG0-0000	PSU grau / grey
G91M_8-P05LJG0-0000	PSU schwarz / black
G91M_G-P05LJG0-0000	PEI grau / grey
G91M_S-P05LJG0-0000	PEI schwarz / black
ODU-Nr. /ODU-ID	Farbe Pos.10 /color Pos.10

				Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: seeBOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: -		Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: 00202139		Maßstab: scale: 2:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Material-Nr.: Material-Id.: G91M_--P05LJG0-0000		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 28.04.2021 cbrey		Version: revision: -		ODU-Nr.: ODU-Id.: G91M_--P05LJG0-0000		Einheit: dim.: mm	
Geeignet/revised 28.04.2021 cbrey		Version: revision: -		ODU-Nr.: ODU-Id.: G91M_--P05LJG0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 28.04.2021 rtrager		Version: revision: -		ODU-Nr.: ODU-Id.: G91M_--P05LJG0-0000		Bl.: sheet: 1	
ODU-Muehlendorf Datum/date		Name/name		Ursprung/origin.: G91M_--P05LJG0-0000		Bl.: sheet: 1	