


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




G11LOC-P08LFG0-0000



G11LAC-P08LFG0-0000

Montagebohrung
Panel Cut-out



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rauteil: hierzu Stückliste		Rohgew.: PE-Modell-Nr.:	
				2003 Tag		Name		CAD-Nr.: 00024321	
				Bearb. 08.09.		C.Fischer		Bl.:	
				Gepr.				Maßstab: 5:1	
				Norm.				Vervielf. Pause	
				And-zust.		Aend.-Mitt.		Datum	
						Name		Nr.	
						otto dunkel gmbh		Ersatz für:	
						Zeichnungs Nr.: G11L.C-P08LFG0-0000			
						Geräteteil cpl.			