




LESS01RS
(ON DRAWING) 台架図

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	15.Nov.2007	064235	ADDED SPECIAL CONTROL ITEM, ETC	T.TAKESHITA	T.SUZUKI		E.MATSUMOTO
3	16.Jun.2009	068279	CHANGED RATED VOLTAGE		H.NAKAJIMA	T.OKAMURA	E.Matsumoto

WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示



DESIGNATION 命名法	J N 2 F S O 4 F K ※ ※ - R	SUFFIX 特殊記号
		POLARIZING KEY POSITION (NOTE4) NO MARK: NORMAL POSITION X: "X" POSITION ※: 嵌合キーの識別 (無し: ノーマルポジション) (注4) (X: "X" ポジション)
		MODIFICATION NUMBER (NOTE3) モディファイ番号 (注3)
		CONTACT SIZE (K: #20) コンタクトサイズ (K: #20)
		TERMINATION (F: SOLDER TYPE) 結線方法 (F: 半田結線)
		NUMBER OF CONTACTS (4 CONTACTS) 芯数 (4芯)
		SHELL SIZE シェルサイズ
		MOUNTING CONFIGURATION (F: ANGLE PLUG) 接合形状 (F: アングルプラグ)
		SERIES シリーズ

- NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.
3. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER. PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-1.
4. THE LOCATION OF KEY IS DIFFERENT BETWEEN NORMAL POSITION AND "X" POSITION TO PREVENT MISMATING. PART NUMBER OF "X" POSITION CONNECTOR HAS THE SUFFIX "X" FOR THE POLARIZATION.
- 注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。
3. 本製品は、品名により適用ケーブル(ブッシング)が異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表-1による。
4. ノーマルポジションとXポジションはキーの位置が異なり、誤嵌合を防止する。Xポジションは誤嵌合防止として、品名の末尾にXが付く。





TABLE-1 【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER	APPLICABLE WIRE DIM.	BUSHING COLOR
JN2FS04FK 1-R	φ5.7~7.3	BLACK
JN2FS04FK 2-R	φ6.5~8.0	GRAY

12	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL		
10	GRUND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE3
8	ANGLE ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL		
5	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER		
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
2	SOCKET CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACTS : 4X#20

RATED VOLTAGE : 400VAC POLLUTION DEGREE/2, △ OVER VOLTAGE CATEGORY/Ⅲ

RATED CURRENT : 5A MAX. per CONTACT

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC

INSULATION RESISTANCE : 1000MΩMIN. (AT 500VDC)

APPLICABLE CABLE : 1.25mm MAX

AIR LEAKAGE : IP67(MATED)

仕様

コンタクト : #20コンタクト 4本

定格電圧 : 400VAC (汚染度: 2 / 過電圧範囲: Ⅲ)

定格電流 : 5A以下/1芯

耐電圧 : 2000VAC

絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (500VDCにて)

適用ケーブル : 1.25mm以下 (被覆外径φ2.7以下)

防水性能 : IP67 (嵌合時)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-2 (Product specifications) JAHL-5119 (A product instruction manual)	第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Dec.2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. H.SAKURADA	名称 (TITLE) JN2FS04FK※※-R ANGLE PLUG (アングルプラグ)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105531
寸法 (DIMENSION) ・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±	角度 (ANGLES) X° ± X°X ±	担当 CHK. M.NITTA	査閲 APPD. E.MATSUMOTO	承認 APPD. A.ONOGAWA
		質量 (MASS)		