



1 2 3 4 5 6 7 8




K11LOC - ---


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




(A) Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)



K11LAC - ---





K11LCC - ---



K11LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

K11L_C-P10LCC0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
K11L_C-P10LCC0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
K11L_C-P10LCC0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
K11L_C-P10LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K11L_C-P10LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K11L_C-P10LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K11L_C-P10LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

(A) 1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

(A) 4 A

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00042655		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3
Erstellt/prepared	25.06.2008	dscholz	Oxaion-Nr.: K11L_C-P10LCC0-__00	
Geaendert/revised	02.04.2019	tschroedl		
Freigabe/released	03.04.2019	rtrager	Ursprung/origin.: K11LOC-P10LCC0-..00	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1