


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.




Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chromed
Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

S21LAC-P06MFG0-770S	min. 7.0	max. 7.7
S21LAC-P06MFG0-720S	min. 6.0	max. 7.2
S21LAC-P06MFG0-620S	min. 5.0	max. 6.2
S21LAC-P06MFG0-520S	min. 4.0	max. 5.2
S21LAC-P06MFG0-420S	min. 3.0	max. 4.2
S21LAC-P06MFG0-320S	min. 2.0	max. 3.2
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00032986	Bl.:
				2006	Tag	Name	Benennung: Stecker			Maßstab:
				Bearb.	28.08.	D.Watter				4:1
				Gepr.						
				Norm.						
				ODU otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: S21LAC-P06MFG0-..0S			Vervielf. Pause
Änd-zust.	Äend.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.