

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: AGR单芯系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023101201

制定日期: 2023-10-12 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn



规格型号 SPEC NO.	AGR单芯系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	-60~200℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300/500V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

mm2 平方数	(NO. /mm) (±0. 008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
0. 30	17/0. 15TS	0. 71 (Ref)	0. 40	1. 6±0. 1	71. 2	10	2000
0. 35	20/0. 15TS	0. 77 (Ref)	0. 40	1. 7±0. 1	55	10	2000
0. 50	20/0. 18TS	0. 93 (Ref)	0. 40	1. 8±0. 1	40. 1	10	2000
0. 75	24/0. 20TS	1. 13 (Ref)	0. 40	2. 0±0. 1	26. 7	10	2000
1. 0	32/0. 20TS	1. 31 (Ref)	0. 50	2. 3±0. 1	20. 0	10	2000
1. 5	30/0. 25TS	1. 58 (Ref)	0. 50	2. 8±0. 1	13. 7	10	2000
2. 0	40/0. 25TS	1. 82 (Ref)	0. 50	3. 1±0. 15	10	10	2000
2. 5	49/0. 25TS	2. 02 (Ref)	0. 50	3. 4±0. 15	8. 21	10	2000
4. 0	56/0. 30TS	2. 59 (Ref)	0. 70	4. 1±0. 15	5. 09	10	2000
6. 0	84/0. 30TS	3. 40 (Ref)	0. 80	4. 9±0. 20	3. 39	10	2000
10	140/0. 30TS	4. 70 (Ref)	0. 90	6. 5±0. 25	1. 95	10	2000
16	226/0. 30TS	6. 0 (Ref)	1. 0	8. 0±0. 25	1. 24	10	2000
25	354/0. 30TS	7. 40 (Ref)	1. 3	10. 0±0. 3	0. 795	10	2000
35	494/0. 30TS	8. 80 (Ref)	1. 4	11. 7±0. 3	0. 565	10	2000
50	707/0. 30TS	10. 6 (Ref)	1. 5	14. 0±0. 3	0. 393	10	2000

CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	SILICONE RUBBER 硅胶 (RoHS)
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)		
BENDING RADIUS (MIN) : 最小弯曲半径	FIXED INSTALLATION (MIN) : 静态半径		$4 \times \varnothing$
	MOVABLE INSTALLATION (MIN) : 动态半径		$6 \times \varnothing$
OLD MARKING 旧印字			
NEW MARKING 新印字	ESHENG PAI AGR **mm ² 200℃ 300/500V TRIUMPHCABLE		
REMARK 备注	2022年2月16日开始由不印字改为新印字, **代表平方数		