


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




Ⓐ weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehäuse dargestellt! / view only housings!
3:1



G51LAC - ---





G51LCC - ---




G51LFC - ---

Anzugsdrehmoment:
Torque value: 2.5 Nm




Ⓐ G51LOC - ---



2:1

Montagebohrung
Panel cut out
3:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Isolierkörper/Insulation Body:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

Ⓐ 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

Ⓐ 7.5 A

Ⓐ Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Geräteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		CAD-Nr.: design-ID: 00032100		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 19.05.2006 alengmueller		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 18.03.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: G51L_C-P08LFG0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 19.03.2019 rtrager		Ursprung/origin.: G51LOC-P08LFG0-0000			
ODU-MUEHLDORF Datum/date		Name/name			