




nur Einsatz dargestellt!
view only housing!




Markierungspunkt
red dot

Anzugsdrehmoment:1.3 Nm
torque value




G50L0_--_---


(A) weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehäuse dargestellt! / view only housings!




G50LA_--_---



G50LC_--_---




G50LF_--_---



Montagebohrung/
Panel Cut-out

Markierungspunkt
red dot



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

(A) 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

(A) 7.5A

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

(A)

G50L_C-P04LFG0_--00	matt verchromt matt chrome plated
G50L_S-P04LFG0_--00	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehäuse/ surface housing

		Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00038619		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	20.05.2008	dscholz	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	05.03.2019	rtrager	Oxaion-Nr.: G50L_--P04LFG0-0000		Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	05.03.2019	rtrager	Ursprung/origin.: G50LC-P04LFG0-0000		
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name			