






1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S.W.R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm


2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Salt spray test: 48H



PCB LAYOUT

5	四角本体	黄铜 镀金		1						
4	绝缘体	PTFE 白色		1						
3	绝缘体	PTFE 白色		1						
2	PIN针	黄铜 镀金		1						
1	螺牙本体	黄铜 镀金		1						
部件序号	部件品名	材料	零件编号	用量	版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容	

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
		DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
Tolerance 未標注公差: . X ±0.2 . XX ±0.10 . XXX ±0.05 未標注角度公差: ±1°	客戶編號	A024	Part Name. 品名/規格	RP SMA JACK R/A FOR PCB	
	材質		C/U Part No. 客戶料號		
	處理		PartNo. 料號	2LC15SM009	
	比例	1:1	Draw . 繪圖	Check 校對	App 核准
	版本 次	A0	据芬		
單位	mm		19.04.09		