









Nur Einsatz dargestellt
view only insert




S10L0_-_-_-

Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt
view only housing
3:1



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.6 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

S10L_S-P09MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
S10L_C-P09MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ finishing housing

S10L__-P09MCC0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
S10L__-P09MCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S10L__-P09MCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S10L__-P09MCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S10L__-P09MCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state:		CAD-Nr.: design-ID: 00036883		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 07.11.2007 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 18.04.2019 cbrey		Oxaion-Nr.: S10L__-P09MCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released		Ursprung/origin.: S10LOC_- + S10LOS_- + S10LJS_-			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	