





PIN针序号	信号名称
PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	GND



备注:

- 电气性能:
 - 额定电流:1.5A MIN 250V AC.
 - 接触电阻:50 mΩ .MAX
 - 绝缘电阻:1000 MΩ MINI 300V/AC
 - 电介质耐电压: 500V AC 1M
- 环境性能
 - 操作温度-40℃ TO 85℃
- 机械特性
 - USB插拔测试:每小时200个周期,插拔3000周期,功能无损伤.
 - USB插拔力测试:对插测试5次后,插入力≤35N,拔出力≥10N. 插拔测试3000次后拔出力≥8N.
 - 盐雾24H, 盐雾收集量1.5mL, 温度35°, 湿度47%.
 - 接触PIN针与胶芯保持力≥0.8kg.
- 耐高温: (PBT耐温220°, LCP耐温260°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内.
- 产品焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
- 要求符合USB 2.0协会标准.
- 有“*”标示的为重点检验.

物料清单	3	壳子	C2680	T=0.30mm 电镀: Cu≥80u", Ni≥100u"
	2	塑胶	PBT LCP	(PBT耐温220° ±5°) (LCP耐温260° ±5°)
	1	端子	C2680 G7025	T=0.25 电镀: Ni≥50u" Au:1u" Sn≥80u"
	序号	名称	材质	规格说明

					ANGLAR	±5°
Δx					L≤ 4	±0.2
Δx					4<L≤ 16	±0.3
Δx					16<L≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn						

XKB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE:		
DWN		VIEW: 			
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.: U221-041N-1WZ17-SB		
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:		
PRECISION CO.,LIMITED			WEIGHT	SHEET	REVISION
				1/1	A0