

管脚说明

管脚	I/O	功能
A, B ₀ , B ₁	I/O	数据端口
Select	I	控制选择
V _{CC}	—	电源端
GND	—	地

功能说明

Select 输入端	功能
L	B ₀ 连接到 A
H	B ₁ 连接到 A

极限参数

参数	符号	范围	单位
电源电压	V _{CC}	-0.5~+7.0	V
开关电压 (注释 1)	V _S	-0.5~V _{CC} +0.5	V
输入电压 (注释 1)	V _{IN}	-0.5~+7.0	V
输入钳位二极管电流@ V _{IN} <0V	I _{IK}	-50	mA
输出电流	I _{out}	128	mA
电源到地电流	I _{CC} /I _{GND}	100	mA
存储温度范围	T _{STG}	-65~+150	°C
最高结点温度	T _J	150	°C
导线温度 (焊接, 10 秒内)	T _L	260	°C
总功耗(85°C)	P _D	180	mW

超过 DC 极限参数的最大值可能造成电路的不可修复的损坏。如无特殊情况，确保整个工作系统下的电源电压，工作温度，输入/输出的负载特性在上述范围内。

注释 1：输入/输出的负电压可根据输入/输出的钳位二极管电流范围有所超出。

工作环境(注释 2)

参数	符号	最小	最大	单位
电源电压	V _{CC}	1.65	5.5	V
Select 端输入电压	V _{IN}	0	V _{CC}	V
开关端输入电压	V _{IN}	0	V _{CC}	V
输出电压	V _{OUT}	0	V _{CC}	V
工作温度	T _A	-55	+125	°C
输入上升和下降时间	t _{r,fr}			ns/V
输入电压 V _{CC} =2.3V-3.6V		0	10	
输入电压 V _{CC} =4.5V-5.5V		0	5.0	

注释 2：Select 端输入电压必须设为高电平或低电平，不能悬空。

电参数

参数	标识	测试条件	V _{CC}	T _A =25°C			T _A =-40°C ~ +85°C		单位
				最小	标准	最大	最小	最大	
DC 特性									
V _{IH}	高电平输入		1.65-1.95				0.75V _{CC}		V
			2.3-2.8				1.5		
			3-4.2				2.4		
			4.5-5.5				0.6 V _{CC}		
V _{IL}	低电平输入		1.65-1.95				0.25V _{CC}		V
			2.3-2.8				0.4		
			3-5.5				0.3 V _{CC}		
I _{IN}	输入漏电流	0 < V _{IN} < 5.5V	0-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I _{OFF}	关闭状态漏电流	0 < A, B < V _{CC}	1.65-5.5		±0.05	±0.1		±1	uA
I _{CC}	静态电流	V _{IN} =V _{CC} or GND I _{OUT} =0	5.5			1.0		10	uA
	模拟电平输入范围		V _{CC}	0		V _{CC}	0	V _{CC}	V
R _{ON}	开关导通电阻 (注释 3)	V _{IN} =0V, I _O =30mA	4.5		3.0			7.0	Ω
		V _{IN} =2.4V, I _O =-30mA			5.0			12	Ω
		V _{IN} =4.5V, I _O =-30mA			7.0			15	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =24mA	3.0		4.0			9.0	Ω
		V _{IN} =3V, I _O =-24mA			10			20	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =8mA	2.3		5.0			12	Ω
		V _{IN} =2.3V, I _O =-8mA			13			30	Ω
		V _{IN} =0V, I _O =4mA	1.65		6.5			20	Ω
		V _{IN} =1.65V, I _O =-4mA			17			50	Ω
R _{RANGE}	全信号范围导通电阻 (注释 3)(注释 7)	I _A =-30mA 0 ≤ V _{Bn} ≤ V _{CC}	4.5					25	Ω
		I _A =-24mA 0 ≤ V _{Bn} ≤ V _{CC}	3					50	Ω
		I _A =-8mA 0 ≤ V _{Bn} ≤ V _{CC}	2.3					100	Ω
		I _A =-4mA 0 ≤ V _{Bn} ≤ V _{CC}	1.65					300	Ω

ΔR_{ON}	通道间导通 电阻匹配(注 释3)(注释4) (注释5)	$I_A=-30mA$ $V_{Bn}=3.15$	4.5		0.15				Ω
		$I_A=-24mA$ $V_{Bn}=2.1$	3		0.2				Ω
		$I_A=-8mA$ $V_{Bn}=1.6$	2.3		0.5				Ω
		$I_A=-4mA$ $V_{Bn}=1.15$	1.65		0.5				Ω
R_{FLAT}	导通电阻平 坦度(注释3) (注释4)(注 释6)	$I_A=-30mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	5		6.0				Ω
		$I_A=-24mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	3.3		12				Ω
		$I_A=-8mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	2.5		28				Ω
		$I_A=-4mA$ $0 \leq V_{Bn} \leq V_{CC}$	1.8		125				Ω

AC 特性

t _{PHL} t _{PLH}	传输延迟(注 释8)	图 1 $V_I=OPEN$	1.65-1.95						nS
			2.3-2.7					1.2	nS
			3.0-3.5					0.8	nS
			4.5-5.5					0.3	nS
t _{PZL} t _{PZH}	打开时间 (A 到 Bn)	图 1 $V_I=2*V_{CC}$ for t _{PZL} , $V_I=0V$ for t _{PZH}	1.65-1.95		23	7.0	24	nS	
			2.3-2.7		13	3.5	14	nS	
			3.0-3.5		6.9	2.5	7.6	nS	
			4.5-5.5		5.2	1.7	5.7	nS	
t _{PLZ} t _{PHZ}	关闭时间 (A 端口 到 B 端口)	图 1 $V_I=2*V_{CC}$ for t _{PLZ} , $V_I=0V$ for t _{PHZ}	1.65-1.95		12.5	3.0	13	nS	
			2.3-2.7		7.0	2.0	7.5	nS	
			3.0-3.5		5.0	1.5	5.3	nS	
			4.5-5.5		3.5	0.8	3.8	nS	
t _{B-M}	先断后通时 间(注释7)	图 2, $C_L=50pF$, $R_L=600\Omega$	1.65-1.95			0.5			nS
			2.3-2.7			0.5			nS
			3.0-3.5			0.5			nS
			4.5-5.5			0.5			nS
Q	电荷注入(注 释7)	图 3, $C_L=0.1nF$, $V_{GEN}=0V$, $R_{GEN}=0\Omega$	5.0		7.0				pC
			3.3		3.0				pC
OIRR	关闭隔离(注 释9)	图 4, $R_L=50\Omega$, $f=10MHz$	1.65-5.5		-57				dB
Xtalk	串扰	图 5, $R_L=50\Omega$, $f=$	1.65-5.5		-54				dB

		10MHz							
BW	-3dB 带宽	图 8, $R_L=50\Omega$	1.65-5.5		350M				Hz
THD	总谐波失真 (注释 7)	$R_L=600\Omega, 0.5V_{P-P}$ $f=600Hz-20k Hz$	5.0		0.011				%
C_{IN}	输入端电容 (注释 10)		0		2.3				pF
C_{IO-B}	B 端口关断时 的断开电容 (注释 10)	图 6	5.0		5.0				pF
C_{IOA-ON}	A 端口打开时 的导通电容 (注释 10)	图 7	5.0		15.5				pF

注释 3: 通过测量 A, B 两端口之间的电压差与流过两端口的电流之比来获得。导通电阻由 A, B 两端口上电压较低的端口决定。

注释 4: 不包含因封装而引入的负载特性。

注释 5: 在给定的 V_{CC} 温度和电平范围内 $\Delta R_{ON} = R_{ON\ max} - R_{ON\ min}$ 。

注释 6: 导通电阻平坦度是指在规定条件范围内, 导通电阻的最大值与最小值之差。

注释 7: 设计仿真值。

注释 8: 该项参数是设计仿真值而非实测值。在理想电压源 (零输出负载) 情况下, 传输延迟将好于负载为 50pF 的负载电容的情况。

注释 9: 关闭隔离= $20\log_{10}[V_A/V_{Bn}]$ 。

注释 10: $T_A=+25^\circ C$, $f=1MHz$, 不包含因封装而引入的负载电容。




图 1 传输延时、打开时间、关闭时间







图 5 串扰




图 6 通道关闭时的输出电容




图 7 通道打开时的输出电容






图 8 带宽



封装尺寸

SC70-6

