


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




G5CLOC - ---


weitere Kodierungen in Richtung A
(nur Gehaeuse dargestellt)
further codings in direction A
(view only housing)




G5CLAC - ---




G5CLCC - ---



G5CLFC - ---




Nur Einsatz dargestellt
view only insert



Montagebohrung/
Panel Cut-out
5:1

Markierungspunkt/
Red dot



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !



1:1

		Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00140178		Maßstab: scale: 7:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	18.05.2018	cbrey	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	18.05.2018	cbrey	Oxaion-Nr.: G5CL_C-P03LCC0-0000		Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	18.05.2018	rtrager	Ursprung/origin.:		
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name			