


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




S13F1C-...

Anzugsdrehmoment:
Torque value: 3.5 Nm

Weitere Kodierungen:
Ansicht in Richtung 'A':
Another codings:
View in direction 'A':
2:1





S13F2C-...



S13F3C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



1:1

*) Darstellung nur Beispiel!
Figure on only for example!

S13F.C-P02LVTO-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S13F.C-P02LVTO-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S13F.C-P02LVTO-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S13F.C-P02LVTO-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S13F.C-P02LVTO-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S13F.C-P02LVTO-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S13F.C-P02LVTO-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S13F.C-P02LVTO-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S13F.C-P02LVTO-7500	> 7.0 - 7.5 mm
S13F.C-P02LVTO-8000	> 7.5 - 8.0 mm
S13F.C-P02LVTO-8500	> 8.0 - 8.5 mm
S13F.C-P02LVTO-9000	> 8.5 - 9.0 mm
S13F.C-P02LVTO-9500	> 9.0 - 9.5 mm
S13F.C-P02LVTO-0100	> 9.5 - 10.0 mm
S13F.C-P02LVTO-0200	> 10.0 - 10.5 mm
S13F.C-P02LVTO-0300	> 10.5 - 11.5 mm
Artikel Nr. part number	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy

Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung /cu alloy

Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated

Kontakte/Contacts:
gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø3.0 mm
Anschluß/Termination: 4.00mm²
Löt/Solder: AWG 10

Prüfspannung/Test Voltage: 1.8 KV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load: 25 A
Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015				Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2014				Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
Bearb.				04.11.	D.Scholz	Stecker cpl.		1:1
Gepr.								
Norm.						Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				ODU A perfect alliance.		S13F.C-P02LVTO-..00		Nr.
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:				