



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




nur Einsatz dargestellt
view only insert




Montagebohrung
panel cut-out


Steckmarkierung
keying indication




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1




G91MA_--




G91MC_--




G91ME_--



G91MH_--



G91MJ_--



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle /see table
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class: zum Endgeraet /plugged condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7mm ²
Anschluß/Termination:	0.38 mm ²
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	7.5 A
Einzelkontakte/single contacts:	4.9 A
7 polig / 7 position:	
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern

1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking

		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00202024		Maßstab: scale: 3:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 27.04.2021 cbrey		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 27.04.2021 cbrey		Oxaion-Nr.:		Bl.:	
Freigabe/released 27.04.2021 rtrager		G91M_--P07LFG0-0000		sheet: 1	
ODU-MUEHLDOERF Datum/date		Name/name		Ursprung/origin.:	