


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




A




S21MOC-...


Ansichten für Kodierung in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)
view of codings in direction A:
(view only housing!)




S21MAC-...




S21MBC-...




S21MCC-...




S21MDC-...




S21MEC-...



S21MHC-...



S21MJC-...



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:	Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:	Einzelkontakte/single contacts	10 A
Kontakte/Contacts:	4-polig / 4-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50	Bei allen hier dargestellten Steckverbindern	handelt es sich nach DIN EN 61984:2009
/Protection Class in mated condition	um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009
		connectors without breaking capacity (COC)!

S21M.C-P04MJGO-39.S	min. 2.7 max. 3.9	S21M.C-P04MJGO-..CS	Metall matt verchromt metal matt chromed
S21M.C-P04MJGO-52.S	min. 4.0 max. 5.2	S21M.C-P04MJGO-..3S	PSU weiß / white
S21M.C-P04MJGO-65.S	min. 5.3 max. 6.5	S21M.C-P04MJGO-..7S	PSU grau / grey
		S21M.C-P04MJGO-..8S	PEI schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Material Farbe Spannmutter material colour backnut

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK				Rahteil:		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:	
Tolerierung nach DIN ISO 8015				hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		Bl.:	
2014				Tag	Name	Benennung:		Maßstab:	
Bearb.				16.09.	D.Scholz	Stecker cpl.		1:1	
Gepr.									
Norm.									
a				16.09.14	D.Scholz	Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
Änd-zust.				Änd.-Mitt.	Datum	S21M.C-P04MJGO-...S		Nr.	
						Ersatz für: S21MOC-P04MJGO-...S v. 16.08.05			



A perfect alliance.