








G50L0_--

(A) weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housings!


3:1




G50LA_--



G50LC_--




G50LF_--



3:1

Montagebohrung
Panel Cut Out
5:1

Markierungspunkt
red dot



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

(A) 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

(A) 7.5A

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

(A)

G50L_C-P02LJG0-0000	matt verchromt matt chrome plated
G50L_S-P02LJG0-0000	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID:		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	25.06.2002	rtrager	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	04.03.2019	tschroedl	Oxaion-Nr.:		Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	06.03.2019	rtrager	Ursprung/origin.:		
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	G50L_--P02LJG0-0000		
		G50LOC-P02LJG0-0000			