


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户:	深圳市立创商城		
供应商名称:	深圳市顺天五金制品有限公司		
规格名称:	盘头内六角304不锈钢机牙螺丝, ISO7380, M12*40		
客户料号:	C5333915		
样板数量:	6 PCS		
参考标准	外观检查		OK
	✓ <input type="checkbox"/> 客户标准		OK
	抽样数量: 6		OK



尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)					
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
柱头厚度: K	6.60mm±0.015	6	/	游标卡尺	6.58/6.59/6.59/6.6/6.58/6.58
螺纹长度: L	40.00mm	6	/	游标卡尺	39.87/39.89/39.88/39.90/39.85/39.88
螺纹直径 d	M12	6	/	游标卡尺	11.92/11.92/11.90/11.90/11.90/11.92
螺头直径 dk	21±0.15mm	6	/	游标卡尺	20.89/20.89/20.93/20.90/20.88/20.90
六角对边	8 MM :				
判定结果	✓ <input type="checkbox"/> 合格			客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格				
制表	黄文标	审核	王小姐	批准	赖生
日期:	2024-11-27	日期:	2024-11-27	日期:	2024-11-27