




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.






Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kuerungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on pocard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



Ⓐ weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housings!
3:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart/Protection class: IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition

KontaktØ/ContactØ: Ø0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Loet/solder: AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage: Ⓐ 1.5 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: Ⓐ 7.5 A
Einzelkontakte/single contacts:

Ⓐ Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00031180		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 01.03.2006 tbrand		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 08.03.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: G51L_C-P04LJG0-0000		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 08.03.2019 rtrager		Ursprung/origin.: G51LOC-P04LJG0-0000			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	