


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiens! und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



K41F1_--_--



K41F2_--_--


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: siehe Tabelle /see table
Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition



Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
view of coding in direction "A" !

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



Knickschutzteile separat bestellen
order cable bend relief separately

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

K41F__-P12LCC0-700S	min.6.5	max.7.0
K41F__-P12LCC0-650S	min.6.0	max.6.5
K41F__-P12LCC0-600S	min.5.5	max.6.0
K41F__-P12LCC0-550S	min.5.0	max.5.5
K41F__-P12LCC0-500S	min.4.5	max.5.0
K41F__-P12LCC0-450S	min.4.0	max.4.5
K41F__-P12LCC0-400S	min.3.5	max.4.0
K41F__-P12LCC0-350S	min.3.0	max.3.5
K41F__-P12LCC0-300S	min.2.5	max.3.0
K41F__-P12LCC0-250S	min.2.0	max.2.5
K41F__-P12LCC0-200S	min.1.5	max.2.0
K41F__-P12LCC0-150S	min.1.0	max.1.5

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mK Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147825		Maßstab: scale: 1:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 14.09.2018 tschroedl		Teile-ID: part-ID: 50263932		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 14.09.2018 tschroedl		Oxaion-Nr.: K41F__-P12LCC0-__OS		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 20.09.2018 rtrager		Ursprung/origin.: K41F__-P12LCC0-__OS			
ODU-MUEHL DORF		Datum/date		Name/name	