






P/N	按力
$TS-24CA-S16$	160
$TS-24CA-S26$	260




The Main Thchnology Performance

额定电流, 电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$260\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.20\pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	LCP	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 <i>Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd</i>			
X.X:±0.35	X.X':±3°	PART NO. TS-24CA-SX	TITLE: TACT SWITCH		
X.XX:±0.25	X.XX':±2°		MANUFACTURE DWG		
X.XXX:±0.15					
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	 SCALE N:A		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia			
FINISH	— — —	APPD: Ava			