








Montagebohrung Panel Cutout



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau
	PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

KontaktØ / ContactØ :	Ø 0.9 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Löt/Solder	AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	10 A
5-polig / 5-pos.:	7.5 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

a	G11MA7-P05LJG0-0020	rot / red
	G11MA7-P05LJG0-0030	weiß / white
	G11MA7-P05LJG0-0040	gelb / yellow
	G11MA7-P05LJG0-0050	grün / green
	G11MA7-P05LJG0-0060	blau / blue
	G11MA7-P05LJG0-0070	grau / grey
	G11MA7-P05LJG0-0080	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00021677		
								CAD-Nr.:	00025720		Bl.:
					2004	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle			Maßstab:
					Bearb.	03.03.	Braun F.				3:1
				Gepr.							
				Norm.			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
				 otto dunkel gmbh			G11MA7-P05LJG0-00.0			Nr.	
							Ersatz für:				
a	-----	12.06.08	Ludwig								
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name								