





1

2

3

4

A



### 技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.3
- 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 直筒内绕中心
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号: XWZ-1374 F5-11-0.3针2直筒内绕中心
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足18小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋2000个

							碳钢线			厦门市芯网电子 科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例		
设计						S			5:1	
校核										
批准										

1

2

3

4